

AnnoTek

RK-90

اتور فرکتو کراتومتر

Autorefractokeratometer



شرکت پرتو صنعت پیرامون

AnnoTek

اتور فرکتو کراتومتر دیجیتال

صفحه نمایش

دارای صفحه نمایش لمسی هفت اینچی تا شو رنگی که امکان کاربری راحت تری را برای کاربر ایجاد میکند .

رفرکتومتري

قابلیت اندازه گیری تا 20 دیوپتر و آستیگماتیسم تا 8 دیوپتر با اندازه گیری محور با دقت یک درجه در زمان 0.07 ثانیه . امکان اندازه گیری با قطر مردمک دو میلیمتر .

کراتومتري

قابلیت اندازه گیری کراتومتري از 33 دیوپتر تا 67.5 دیوپتر با دیامتر قرنيه ار 2 الی 12 میلیمتر و اندازه گیری آستیگماتیسم قرنيه تا 15 دیوپتر .

اتوتراکینگ

دارای سیستم تراکینگ چشم در محور عمودی که امکان کاربری بهتری را ایجاد میکند . همچنین دارای سیستم تشخیصی که در زمان بهترین فوکوس بطور اتوماتیک اندازه گیری را انجام می دهد .

Measurement Mode	K/R Mode	Refractive and Keratometer Measurement
	REF Mode	Refractive measurement
	KEF Mode	Corneal Curvature Measurement
Refractometry	Vertex Distance	0.01 12 13.5 15 mm
	Spherical Degree	-20 ~ +20
	Cylinder Degree	0.00 ~ +/- 8.00 D
	Axial	1 ~ 180 Degree (Step 1)
	Cylinder Symbol	- , + , +/-
	P.D.	30 ~ 85
	Min. Pupil Diameter	2.0mm
	Measuring Time	0.07 Sec
Keratometry	Radius of Curvature	5.0 ~ 10.2 mm
	Corneal Refractometry	33.0 ~ 67.5 D
	Corneal Astigmatism	0.00 ~ -15.00 D
	Corneal Diameter	2.0 ~ 12.0 mm
Hardware Specification	Printer	Thermal Printer
	Saving Setting	5 , 15 Minutes
	Monitor	7 Inch of TFT LCD Monitors
	Auto Tracking Function	16 mm (Up and Down Only)
	Power	AC 100 ~ 240 V , 50/60 HZ , 90 W
	Jaw Panel	Max 55 mm

AnnoTek

Parto Sanat Piramoon , AnnoTek , LTD

Address : No. 69/1 , Nasserin 6 , Ahrar St. , Valfajr Blvd , Amirkabir Blvd , Shiraz , Iran
Telephone : +98 71 38332486
Facsimile : +98 71 38328514
Cellphone : +98 9173172101
Email : sales@annotek.de
URL : http://www.annotek.de

آدرس : شیراز - بلوار امیرکبیر - بلوار والفجر - خیابان احرار - ناصرین 6 - پلاک 69/1
شرکت پرتو صنعت پیرامون